

## microflex<sup>®</sup> 988 SCR sistem agens

2-u-1 sistemski agens za redovnu primenu u svrhu prevencije i čišćenja u slučaju kontaminacije u SCR katalitičkim pretvaračima. Ova posebno razvijena formulacija pouzdano čisti kontaminirane brizgaljke uree i SCR katalitičke pretvarače, sprečavajući gubitak snage komponenti kao i motora.



### Svojstva

- ✓ Štiti mlaznice uree i katalitičke pretvarače SCR od kontaminacije
- ✓ Čisti kontaminirane mlaznice uree i SCR katalitičke pretvarače
- ✓ Pogodno za upotrebu od strane krajnjeg kupca
- ✓ Boca laka za upotrebu

### Područje primene

- ✓ Za kontaminirane SCR injektore

### Uputstvo za upotrebu

Stisnite bocu za punjenje da biste ispunili dozirnu površinu boce potrebnom količinom aktivne supstance SCR Sistem. Dodajte izmerenu količinu u kanister / flašicu u kojoj se nalazi rastvor uree. Zatim dodajte smešu u rezervoar za ureu. Redovno dodajte sredstvo, barem svaki put kada se puni rezervoar za ureu.

### Doziranje

Za merenje doziranja pogledajte skalu na doziranom području boce. Jedna bočica aktivne supstance SCR Sistem (250 ml) dovoljna je za 100 litara uree.

Informacije o proizvodu	Sadržaj	Šifra artikla	Pakovanje
SCR sistem agens	250 ml	1106122	12 kom

